

POMPA PERISTALTICA

MP2-R 20-260VAC MULTI-TENSIONE

Data
Sheet

DESCRIZIONE

- ✓ Pompa peristaltica a portata regolabile
- ✓ Regolazione 0 ÷ 100%
- ✓ Alimentazione standard 20 ÷ 260 Vac multi-tensione
- ✓ Cassa in PP rinforzato
- ✓ Vetrino in SAN
- ✓ Porta rullini in PBT
- ✓ Rullini in DELRIN (auto-lubrificanti)
- ✓ Dimensioni contenute
- ✓ Facile installazione e manutenzione minima
- ✓ Sicurezza ed affidabilità
- ✓ 100 % Made in Italy
- ✓ In conformità con le normative CE



OPTIONAL

- ✓ Interruttore ON / OFF
- ✓ Cavo spina SCHUKO

DESCRIZIONE

Configurazione standard

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Cassa | Polipropilene caricato vetro |
| Rullini | DELRIN |
| Tubo | Santoprene |
| Alimentazione | 20 ÷ 260 Vac 50-60 Hz |
| Potenza assorbita | 8 Watt |
| Peso netto | 0,5 kg |
| Raccordi | Ghiere in PP per tubo 4 x6 mm |

CORREDO

| | DETERGENTE | BRILLANTANTE | TRATTAMENTO ACQUE |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| Tubo aspirazione | PVC 4 x 6 | PVC 4 x 6 | PVC 4 x 6 |
| Tubo mandata | PVC 4 x 6 | PE 4 x 6 | PE 4 x 6 |
| Raccordo iniezione | PP 90° | 1/8" ACCIAIO | Valvola a labbro (PP + VT) |
| Filtro fondo | AISI PORTAGOMMA | AISI PORTAGOMMA | Valvola a labbro (PP + VT) |

POMPA PERISTALTICA

MP2-R 20-260VAC MULTI-TENSIONE

Data
Sheet

| SPECIFICHE TECNICHE | | | | | | | |
|---------------------|---------|----------|-----------|-------|----------------|------------------|-----|
| Standard | Portata | | Pressione | | Materiale tubo | Misure tubo [mm] | RPM |
| | [l/h] | [cc/min] | [Bar] | [PSI] | | | |
| 1,5 - 01 | 1,5 | 25 | 01 | 14,7 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | 10 |
| 04 - 01 | 04 | 66,67 | 01 | 14,7 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | 30 |
| 06 - 01 | 06 | 100 | 01 | 14,7 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | 50 |
| 01 - 03 | 01 | 16,67 | 03 | 44,1 | Silicone | 5 x 10 | 10 |
| 01 - 02 | 01 | 16,67 | 02 | 29,4 | Tygon | 6,4 x 9,6 | 10 |
| 0,5 - 03 | 0,5 | 8,34 | 03 | 44,1 | Santoprene | 4,8 x 9,6 | 5 |
| 01 - 03 | 01 | 16,67 | 03 | 44,1 | Santoprene | 4,8 x 9,6 | 10 |
| 02 - 03 | 2 | 33,4 | 03 | 44,1 | Santoprene | 4,8 x 9,6 | 20 |
| 12 - 01* | 12 | 200 | 01 | 14,7 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | 102 |
| 20 - 01** | 20 | 334 | 01 | 14,7 | Santoprene | 5,8 x 9,4 | 160 |

*Riduzione della portata di circa il 20% alla tensione minima (20 Vac).

**Riduzione della portata fino al 50% alimentando la pompa con una tensione inferiore a 110 Vac. Tensione minima di alimentazione 30 Vac.

